

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ AERONEB SOLO

(AG-AS3100 – AG-AS3200 – AG-AS3600)

- Ο νεφελοποιητής να λειτουργεί με την τεχνολογία παλλόμενου πετάσματος (vibrating mesh)
- Να είναι κατάλληλος για σύνδεση σε control module της Aerogen ή αναπνευστήρες με συμβατό σύστημα.
- Να μπορεί να τοποθετηθεί εν σειρά στο κύκλωμα του αναπνευστήρα.
- Να υποστηρίζει συνεχή και διακοπτόμενη νεφελοποίηση, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.
- Η λειτουργία του να είναι αθόρυβη
- Να είναι κατάλληλο για την εκνέφωση διαλυμάτων, εναιωρημάτων, πρωτεϊνών και πεπτιδίων.
- Να είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ασθενή για συνεχή νεφελοποίηση για έως 7 ημέρες ή έως 28 ημέρες για τις απαραίτητες νεφελοποιήσεις του ασθενούς ανά ημέρα.
- Χωρητικότητα μονάδας νεφελοποίησης, τουλάχιστον 6ml.
- Χαμηλό Επίπεδο ήχου, μικρότερο από 36dB.
- Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Aerogen Ltd, ως προς:
 - ο Την αντιπροσώπευση προϊόντων της Aerogen Ltd
 - ο Την παροχή εκπαίδευσης πριν και μετά την εγκατάσταση των προϊόντων στο πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών της Aerogen Ltd
 - ο Την συμμετοχή και παρακολούθηση όλων των εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων, όπως ορίστηκαν από την Aerogen Ltd, τόσο στην Ιρλανδία, όσο και στην Ελλάδα
 - ο Να πιστοποιούνται τα παραπάνω σημεία α, β, γ από τον οίκο Aerogen Ltd, με κατάθεση της αντίστοιχης επιστολής,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ Τ' ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ AERONEB SOLO

AG-AS3010

- Το συνδετικό «Τ» να έχει εξωτερική διάμετρο 22mm στην μια πλευρά του και εσωτερική διάμετρο 22mm στην άλλη, ώστε να παρεμβάλλεται στο κύκλωμα της συσκευής αναπνευστικής υποστήριξης.
- Η κάθετη οπή να έχει εξωτερική διάμετρο 22mm ώστε να συνδέεται εκεί ο θάλαμος εκνέφωσης Aeroneb Solo

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ 'Τ' ΓΙΑ AERONEB SOLO

AG-AS3020

- Το συνδετικό «Τ» να έχει εξωτερική διάμετρο 15mm στην μια πλευρά του και εσωτερική διάμετρο 15mm στην άλλη, ώστε να παρεμβάλλεται στο κύκλωμα της συσκευής αναπνευστικής υποστήριξης.
- Η κάθετη οπή να έχει εξωτερική διάμετρο 22mm ώστε να συνδέεται εκεί ο θάλαμος εκνέφωσης Aeroneb Solo

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ 'Τ' ΓΙΑ AERONEB SOLO

AG-AS3036

- Το συνδετικό «Τ» να έχει εξωτερική διάμετρο 10mm στην μια πλευρά του και εσωτερική διάμετρο 10mm στην άλλη, ώστε να παρεμβάλλεται στο κύκλωμα της συσκευής αναπνευστικής υποστήριξης.
- Η κάθετη οπή να έχει εξωτερική διάμετρο 22mm ώστε να συνδέεται εκεί ο θάλαμος εκνέφωσης Aeroneb Solo

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ 'Τ' ΓΙΑ AERONEB SOLO

AG-AS3035

- Το συνδετικό «Τ» να έχει εξωτερική διάμετρο 12mm στην μια πλευρά του και εσωτερική διάμετρο 12mm στην άλλη, ώστε να παρεμβάλλεται στο κύκλωμα της συσκευής αναπνευστικής υποστήριξης.
- Να είναι κατάλληλο για σύνδεση σε παιδιατρικά κυκλώματα της Fisher & Paykel
- Η κάθετη οπή να έχει εξωτερική διάμετρο 22mm ώστε να συνδέεται εκεί ο θάλαμος εκνέφωσης Aeroneb Solo